

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.11/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.11/16-18
GTIN	4062406047337
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,411 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	107,15 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Alkureiän Ø	41,6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Lastu-urien määrä	4

Kierteen Ø	42,86 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	220 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.11/16-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi