

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M12X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130005 M12X0,75 |
| GTIN         | 4062406004514   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Terien lkm Z            | 3          |
| Kokonaispituus L        | 110 mm     |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 9 mm       |
| Varren nelikulmio □     | 7 mm       |
| Kierteen syvyys         | 36 mm      |
| Kierteennousu           | 0,75 mm    |
| Kierteen Ø              | 12 mm      |
| Lastu-urien määrä       | 3          |
| Standardi               | DIN 376    |
| Lastuava aine           | HSS E      |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H   |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Toleranssiluokka      | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,20                                 |
| Alkureiän Ø           | 11,25 mm                                 |
| Kierretyyppi          | MF                                       |
| Kierteen koko         | M12×0,75                                 |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | B                                        |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |