

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppe: 1.11/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.11/16-8
GTIN	4062406047368
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 39,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	29 mm
Alkureiän Ø	39,9 mm
Kierteen syvyys	107,15 mm
Kierteen Ø	42,86 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	3,175 mm

Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	220 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.11/16-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi