

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 2-12
GTIN	4062406047641
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	127 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	12
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	32 mm
Alkureiän Ø	48,8 mm

Kierteen Ø	50,8 mm
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D _s	40 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi