

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.10-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.10-24
GTIN	4062406045647
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 4,826 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,82 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen syvyys	12,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	3,82 mm
Kierteen Ø	4,826 mm

Kierrettä/ tuuma	24
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	70 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,058 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	10-24 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi