

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.5-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.5-40
GTIN	4062406045531
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,175 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,59 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	2,59 mm
Kokonaispituus L	56 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Standardi	DIN 371

Kierteen syvyys	7,9 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,635 mm
Kierteen Ø	3,175 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	5-40 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi