

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.15/16-8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130045 1.15/16-8 |
| GTIN | 4062406049836 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 49,212 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 46,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| Varren nelikulmio □ | 32 mm |
| varren Ø D _s | 40 mm |
| Alkureiän Ø | 46,2 mm |
| Kierteen Ø | 49,212 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteennousu | 3,175 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 8 |

| | |
|-----------------------|--|
| Standardi | DIN 376 |
| Terien lkm Z | 4 |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteen syvyys | 123 mm |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Kierretyyppi | UN |
| Kierteen koko | 1.15/16-8 UN |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |