

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.10-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.10-28
GTIN	4062406045630
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 4,826 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,95 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	3,95 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen syvyys	12,1 mm

Kierrettä/ tuuma	28
Kierteennousu	0,907 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	4,826 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	10-28 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi