

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppe: NO.10-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.10-40
GTIN	4062406045609
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 4,826 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	40
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	70 mm

Alkureiän Ø	4,2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,635 mm
Kierteen syvyys	12,1 mm
Kierteen Ø	4,826 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	10-40 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi