

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.3/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.3/16-20
GTIN	4062406049034
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,97 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	75,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	28,97 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,27 mm

varren $\varnothing D_s$	22 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen \varnothing	30,162 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi