

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M12X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M12X1,75
GTIN	4062406004552
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Alkureiän \varnothing	10,25 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Kierteen syvyys	36 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Kierteen Ø	12 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M12 × 1,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi