

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1-8
GTIN	4062406048884
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 22,15 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	63,5 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	20 mm

Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Alkureiän Ø	22,15 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1-8 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi