

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/2-20
GTIN	4062406049355
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,89 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	36,89 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	38,1 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	95,25 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,27 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/2-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi