

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1-10
GTIN	4062406048877
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	16 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteennousu	2,54 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	25,4 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	23 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	63,5 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi