

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M34X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M34X1,75
GTIN	4062406006259
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	28 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	102 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	34 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Alkureiän Ø	32,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M34×1,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi