

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/4-7
GTIN	4062406049157
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 7

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 28,05 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	7
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen Ø	31,75 mm
Terien lkm Z	4

Kierteen syvyys	79,38 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	28,05 mm
Kierteennousu	3,629 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.1/4-7 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi