

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/16-20
GTIN	4062406048891
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 26,99 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	67,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen Ø	26,99 mm
Alkureiän Ø	25,8 mm

Varren nelikulmio □	16 mm
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi