

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M11X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M11X1,25
GTIN	4062406004477
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	9,75 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kierteen syvyys	33 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	11 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M11×1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi