

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.1-64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.1-64
GTIN	4062406045456
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 1,854 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	2,8 mm
Kierteen syvyys	4,635 mm
Kierteen Ø	1,854 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	64
Alkureiän Ø	1,5 mm
Kierteennousu	0,399 mm

Terien lkm Z	2
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierrettyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1-64 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi