

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M40X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M40X1,5
GTIN	4062406006716
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen Ø	40 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,5 mm
Alkureiän Ø	38,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	120 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M40×1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi