

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.7/16-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 1.7/16-20
GTIN	4062406049294
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 35,32 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteenousu	1,27 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	35,32 mm
Kierteen Ø	36,512 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierteen syvyys	91,28 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi