

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 2-20
GTIN	4062406049843
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,58 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	250 mm
Kierteen Ø	50,8 mm
Kierteen syvyys	127 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Kierrettä/ tuuma	20
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän Ø	49,58 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi