

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 2-4,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 2-4,5
GTIN	4062406049911
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 45,03 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteen syvyys	127 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	50,8 mm
varren Ø D _s	40 mm
Kierteennousu	5,644 mm

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	45,03 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	2-4,5 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi