

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/2-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/2-10
GTIN	4062406051648
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 35,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen syvyys	95,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376

Alkureiän Ø	35,7 mm
Kierteennousu	2,54 mm
varren Ø D _s	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/2-10 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi