

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M4X0,7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M4X0,7
GTIN	4062406004118
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,7 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,3 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	4,5 mm
Kierteen Ø	4 mm
Kierteen syvyys	12 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4×0,7
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi