

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.9/16-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 1.9/16-18
GTIN	4062406049447
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,55 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	38,55 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen Ø	39,688 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,411 mm

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteen syvyys	99,22 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.9/16-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi