

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 2-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 2-10
GTIN	4062406049898
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	50,8 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	48,4 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	32 mm

Kierteen syvyys	127 mm
Kokonaispituus L	250 mm
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi