

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/2-4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.1/2-4
GTIN	4062406052423
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 57 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteenousu	6,35 mm
Lastu-urien määrä	6
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
Alkureiän Ø	57 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	6

Kierteen Ø	63,5 mm
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	4
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	2.1/2-4 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi