

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/2-4

Tilaustiedot

Tilausnumero	130050 3.1/2-4
GTIN	4062406052850
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 82,41 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	133,35 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	4
Kierteen Ø	88,9 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierteennousu	6,35 mm

Alkureiän Ø	82,41 mm
Terien lkm Z	10
Lastu-urien määrä	10
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3.1/2-4 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi