

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M50X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M50X0,5
GTIN	4062406007188
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteen syvyys	150 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	50 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Alkureiän Ø	49,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M50×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi