

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.8-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,166 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,42 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	4,166 mm
Kierteen syvyys	10,4 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,794 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	3,42 mm

Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	8-32 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi