

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130050 3-20
GTIN	4062406052591
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 76,2 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 75 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	75 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen syvyys	114,3 mm
Kierteen Ø	76,2 mm
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	8

Lastu-urien määrä	8
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi