

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.10-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.10-56
GTIN	4062406050061
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 4,826 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,39 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	4,826 mm
Kierteen nousu	0,454 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,39 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	12,1 mm
Standardi	DIN 371

Kierrettä/ tuuma	56
Kokonaispituus L	70 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Varren nelikulmio $\square$	4,9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	10-56 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi