

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.7/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.7/8-12
GTIN	4062406052577
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 73,025 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 71 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	109,54 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastu-urien määrä	8
Terien lkm Z	8
Alkureiän Ø	71 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	2,11 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Kierteen Ø	73,025 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.7/8-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi