

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M10X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M10X1,25
GTIN	4062406011567
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Kierteen Ø	10 mm
Kierteen syvyys	25 mm
Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	8,75 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M10 × 1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi