

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.1/2-12
GTIN	4062406052393
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 61,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	63,5 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Alkureiän Ø	61,5 mm
Lastu-urien määrä	6
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen syvyys	95,25 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.1/2-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi