

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/4-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.1/4-18
GTIN	4062406052225
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 55,75 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	6
Kierrettä/ tuuma	18
Lastuava aine	HSS
Alkureiän Ø	55,75 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	6
Kierteen syvyys	85,73 mm
Varren nelikulmio □	35 mm

varren Ø D _s	45 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierteen Ø	57,15 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.1/4-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi