

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M1,8X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M1,8X0,35
GTIN	4062406011055
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	1,45 mm
Lastu-urien määrä	2
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	2
Kierteen Ø	1,8 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	40 mm
Kierteen syvyys	4,5 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,8 × 0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi