

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M22X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M22X0,75
GTIN	4062406012441
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,75 mm
Alkureiän Ø	21,25 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	22 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen syvyys	55 mm
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M22x0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi