

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M37X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M37X1,5
GTIN	4062406013660
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	37 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	35,5 mm
Kierteen syvyys	92,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	32 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M37×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi