

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/2-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 3.1/2-18
GTIN	4062406052799
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 87,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	88,9 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	10
Kierrettä/ tuuma	18
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Alkureiän Ø	87,6 mm
Terien lkm Z	10

Kierteennousu	1,411 mm
Kierteen syvyys	133,35 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.1/2-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi