

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M7X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M7X0,35
GTIN	4062406011383
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	6,65 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	7 mm
Kierteen Ø	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	17,5 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M7×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi