

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.1/4-12
GTIN	4062406053383
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 55,1 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	6
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	35 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	85,73 mm
Alkureiän Ø	55,1 mm
Kierrettä/ tuuma	12

varren $\varnothing D_s$	45 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Terien lkm Z	6
Kierteen \varnothing	57,15 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.1/4-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi