

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.3/4-8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130056 3.3/4-8 |
| GTIN | 4062406056339 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 92,3 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Varren nelikulmio □ | 44 mm |
| varren Ø D _s | 56 mm |
| Kierteen syvyys | 142,88 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 8 |
| Terien lkm Z | 10 |

| | |
|------------------------|--|
| Kierteennousu | 3,175 mm |
| Lastu-urien määrä | 10 |
| Kierteen Ø | 95,25 mm |
| Alkureiän Ø | 92,3 mm |
| Kierretyyppi | UN-LH |
| Kierteen koko | 3.3/4-8 UN LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |