

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.7/8-20
GTIN	4062406053680
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 73,025 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 71,82 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	39 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	109,54 mm
Terien lkm Z	8
Alkureiän Ø	71,82 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierrettä/ tuuma	20

Kierteen Ø	73,025 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.7/8-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi