

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.1/8-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 3.1/8-12
GTIN	4062406056070
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 79,375 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 77,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,11 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
Alkureiän Ø	77,4 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen syvyys	119 mm
varren Ø D _s	50 mm
Terien lkm Z	8

Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	79,375 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.1/8-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi