

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M118X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130020 M118X2 |
| GTIN         | 4062406027452 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 116 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lastuava aine       | HSS    |
| Kokonaispituus L    | 180 mm |
| Terien lkm Z        | 12     |
| Varren nelikulmio □ | 44 mm  |
| Kierteennousu       | 2 mm   |
| Alkureiän Ø         | 116 mm |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Standardi                | DIN 2184                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka         | 7H                          |
| Toleranssiluokka         | 7HX                         |
| Toleranssiluokka         | 7G                          |
| Toleranssiluokka         | 7GX                         |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                    |
| varren $\varnothing D_s$ | 56 mm                       |
| Lastu-urien määrä        | 12                          |
| Kierteen $\varnothing$   | 118 mm                      |
| Kierteen syvyys          | 177 mm                      |
| Kierretyyppi             | MF                          |
| Kierteen koko            | M118×2                      |
| Pinnoitus                | pinnoittamaton              |
| Kylkikulma               | 60 astetta                  |
| Kierrenormi              | DIN 13                      |
| Etuviiste                | C                           |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys             | ei                          |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta           | Oikea                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |