

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.1/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.1/4-12
GTIN	4062406054519
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 55,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,11 mm
Alkureiän Ø	55,1 mm
Varren nelikulmio □	35 mm
Kierteen syvyys	85,73 mm
Kierteen Ø	57,15 mm
varren Ø D _s	45 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastuava aine	HSS

Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.1/4-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi