

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/2-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 2.1/2-14
GTIN	4062406053512
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 61,75 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen nousu	1,814 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
Terien lkm Z	6
Alkureiän Ø	61,75 mm

Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	63,5 mm
Lastu-urien määrä	6
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.1/2-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi