

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 4.1/2-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130051 4.1/2-16
GTIN	4062406054267
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 114,3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 112,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	171,45 mm
Terien lkm Z	12
Kierteennousu	1,588 mm

varren $\varnothing D_s$	56 mm
Varren nelikulmio \square	44 mm
Alkureiän \varnothing	112,8 mm
Kierteen \varnothing	114,3 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4.1/2-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi